



Oprawki, BT 40, Ø D1: 32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302861 32
GTIN	2050001771780
Klasa artykułu	33K

Opis

Wykonanie:

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **siła mocująca do 1000 Nm przy Ø 20, 4000 Nm przy Ø 32.**

Objaśnienie:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.

Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość

Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.

Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zalety:

- **duża trwałość narzędzi**
- **konstrukcja zmniejszająca drgania**
- **duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760 – 308795.

Tulejka zaciskowa nr 309575 – 309576.

Opis techniczny

Karta danych

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	73 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75
Ø mocowania D ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	105 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/302861-32>