

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940053 500
GTIN	4062406067502
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

Liczba półek	1
ComfortClose	nie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone

wysokość użytkowa	345 mm
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
masa	27 kg
głębokość	500 mm
szerokość	750 mm
wysokość	500 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30

