


Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, 26×14G, wysokość: 900mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940187 900
GTIN	4062406069926
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi. Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia

tak

Karta danych

wysokość	900 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Liczba szuflad	2
szerokość użytkowa szuflad w G	26
ComfortClose	nie
szerokość	1500 mm
wysokość użytkowa	763 mm
głębokość w G	20
masa	97 kg
Liczba półek	2
szerokość w G	60
głębokość	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
głębokość użytkowa szuflad w G	14
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/940187-900>
