

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 1000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940885 1000
GTIN	4062406071172
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szafa bez wyposażenia 60×20G. Pasujące szuflady: 26×14G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość	1500 mm
wysokość użytkowa	845 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbudowania	tak
wysokość	1000 mm

Karta danych

głębokość w G	20
szerokość w G	60
masa	81 kg
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными pełnymi
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Typ szafy	szafki podstawowe
Wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/940885-1000>