

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 900mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940907 900
GTIN	4062406071370
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	745 mm
szerokość	2000 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak

Karta danych

głębokość w G	20
głębokość	500 mm
masa	92 kg
wysokość	900 mm
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными, przeszklonymi
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
szerokość w G	80
Wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/940907-900>