

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa o dużej pojemności z drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	941047 2000
GTIN	4062406071578
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części. Wyposażona szafa 60x28G.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności GridLine patrz nr 942530 – 942583 i grupa 95. Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Liczba półek	8
głębokość	700 mm

Karta danych

ComfortClose	nie
głębokość w G	28
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
szerokość	1500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
wysokość	2000 mm
wysokość użytkowa	1863 mm
masa	239 kg
szerokość w G	60
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/941047-2000>