

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942303 1000
GTIN	4062406071783
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

Wyposażona szafa 30x28G.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	700 mm
-----------	--------

Karta danych

masa	76 kg
ComfortClose	nie
Liczba półek	2
głębokość w G	28
wysokość	1000 mm
szerokość w G	30
wysokość użytkowa	845 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
szerokość	750 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmacniane

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942303-1000>