

**HOLEX®****Szczypce do instalacji wodnych, lakierowane proszkowo , Długość całkowita: 175 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	706101 175
GTIN	4062406069629
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

**Przegub trzpieniowy** (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleśzczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. Szczypce lakierowane na czerwono lakierem proszkowym, szczęki i przegub polerowane.

### Norma:

**DIN ISO 8976**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 30 mm

rozstaw do rur: 1.1/4 cal

## Opis techniczny

Średnica mocowania sześciokąta	30 mm
długość całkowita	175 mm
rozstaw do rur	1.1/4 cal