

Garant**Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949011 3
GTIN	4062406073046
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.

Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).

drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 520 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1188 mm

Opis techniczny

szczeliny wentylacyjne w drzwiach	nie
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
masa	102 kg
tabliczka na nazwisko	tak
głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
ukośna ściana górna	nie
liczba półek stałych	1
liczba drążków na odzież	1
szerokość	1200 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
Wykonanie zamka	Zamek patentowy
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1188 mm
norma	DIN 4547
głębokość	520 mm
wysokość	1850 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	370 mm
liczba przedziałów	3
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
pasują do kasków motocyklowych	tak
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Rodzaj produktu

Szafa na odzież

Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki

914221

Maskownica cokołu, boczna Typ 520

958738 520

Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 1200

958737 1200