

Garant**Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949011 2
GTIN	4062406073039
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.

Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).

drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 520 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1188 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa każdej półki na czapki	370 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	nie
tabliczka na nazwisko	tak
wysokość	1850 mm
Wykonanie zamka	zamek patentowy
liczba półek stałych	1
masa	68 kg
liczba przedziałów	2
szerokość	800 mm
norma	DIN 4547
ukośna ściana górna	nie
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1188 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
pasują do kasków motocyklowych	tak
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
liczba drążków na odzież	1
głębokość	520 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Rodzaj produktu

Szafa na odzież

Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki

914221

Maskownica cokołu, boczna Typ 520

958738 520

Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 800

958737 800