

Garant**Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949017 8
GTIN	4062406073114
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 520 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału: 370 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
ukośna ściana górna	nie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
głębokość	520 mm
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
liczba przedziałów	8
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
szerokość	800 mm
masa	76 kg
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
wysokość użytkowa każdego przedziału	370 mm
wysokość	1850 mm
Wykonanie zamka	Zamek patentowy
tabliczka na nazwisko	tak
norma	DIN 4547
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z przegrodami

Akcesoria

Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 800	958737 800
Maskownica cokołu, boczna Typ 520	958738 520
Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221

