

Garant**Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949017 12
GTIN	4062406073121
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 520 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału: 370 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

Opis techniczny

szerokość	1200 mm
tabliczka na nazwisko	tak
wysokość użytkowa każdego przedziału	370 mm
liczba przedziałów	12
głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
ukośna ściana górna	nie
wysokość	1850 mm
głębokość	520 mm
Wykonanie zamka	Zamek patentowy
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
norma	DIN 4547
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
masa	114 kg
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z przegrodami

Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
Maskownica cokołu, boczna Typ 520	958738 520
Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 1200	958737 1200

