

Garant**Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949050 3
GTIN	4062406073169
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgaczach z tworzywa sztucznego oraz zdejmowana maskownica cokołu od przodu. 40 (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
- Kłódki do zamków ryglowych patrz tom 2 katalogu „Narzędzia ręczne i pomiarowe” nr 085822–085875, oraz kłódki DOM nr 085812; 085814. Nr 085816 rozm. 45 nadaje się do systemów zamków.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość z przodu: 1850 mm

wysokość z tyłu: 2000 mm

szerokość: 900 mm

głębokość: 500 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1240 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 240 mm

Opis techniczny

wysokość z przodu	1850 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
wysokość z tyłu	2000 mm
szerokość	900 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
liczba przedziałów	3
liczba drążków na odzież	1
ukośna ściana górna	tak
tabliczka na nazwisko	tak
głębokość półki	250 mm
pasują do kasków motocyklowych	tak
szerokość użytkowa każdej półki na czapki (kaski motocyklowe)	240 - 280 mm
masa	69,3 kg
szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież	240 mm
Wykonanie zamka	zamek patentowy
głębokość	500 mm
liczba półek stałych cofniętych	1
szerokość półki	295 mm
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	nie
głębokość użytkowa każdej półki na czapki	250 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału na odzież	475 mm
wykonanie podstawy	Cokół z maskownicą

norma	DIN 4547
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	420 - 480 mm
zdejmowana maskownica cokołu	tak
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
---	--------