

Garant GRIDLINE

**Szafa na zawieszane organizery z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi,
Wysokość: 2000/SBmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa na organizery zawieszane rozm. 40×20G.
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Zamknięcie uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Z 5 półkami z blachy ocynkowanej i lakierowanymi szynami prowadzącymi.

Pasuje do:

Organizery zawieszane nr 928220 rozm. 115; 176, 250. Przy szynach prowadzących można zagiąć zawiesie linowe do różnych głębokości organizatorów zawieszanych.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Liczba półek	5
wysokość	2000 mm
głębokość w G	20
masa	105 kg
szerokość w G	40
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
szerokość	1000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Dodatkowe półki do szafy na organizery zawieszane do szaf o szerokości w G 40	944195 40