

 GRIDLINE

Terminal komputerowy GridLine z klapą drukarki, typ: GB



Dane zamówienia

Numer katalogowy	948112 GB
GTIN	4062406073763
Klasa artykułu	9GS

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora z wentylatorem do monitorów kineskopowych do 19 cali. Drzwi skrzydłowe z szybą poliwęglanową, zamykane.

Szuflada na klawiaturę z zatrzaskiem w położeniu końcowym. 3-stopniowa regulacja wysokości co 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm). Zamykana, z drewnianą podpórką nadgarstka i uchwytem odciążającym.

Obudowa komputera z wentylatorem, z 1 ocynkowaną półką o regulowanej wysokości i przepustami kablowymi do łatwego ułożenia kabli. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – jasnoszary RAL 7035, drzwi i front szuflady – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Stanowisko komputerowe jest przystosowane do szaf o głębokości 20G nr 940001–940217, 940801–940907 i może być z nimi dowolnie łączone.

Grubość materiału: 0,9 mm

Kąt rozwarcia drzwi: 250 stopni

Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

certyfi­kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa obudowy na monitor: 570 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa obudowy na monitor	570 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora	458 mm
masa	77 kg
wymiary pokrywy drukarki	236×290 mm
wysokość	2000 mm
szerokość w G	30
wysokość szyby	532 mm
wysokość użytkowa obudowy na komputer	845 mm
szerokość użytkowa obudowy na komputer	700 mm
głębokość	500 mm
szerokość	750 mm
szerokość szyby	552 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
głębokość w G	20
głębokość użytkowa	470 mm
maksymalna przekątna ekranu	19 cal
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	Modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP	IP 41
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd

Aksesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
---	--------