

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094305 9      |
| GTIN             | 4062406074852 |
| Klasa artykułu   | 01H           |

**Opis****Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice o anatomicznym kształcie z podwójną powłoką z nitrilu i pianki nitylowej z poliuretanem na bazie wody. Bardzo przyjemny w dotyku nośnik ze spandexu i nylonu w **technologii dziania 18 Gauge** zapewnia wysoki komfort noszenia. Nadają się do pracy zarówno w suchym środowisku, jak i w lekko zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach. Nie zawierają DMF.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski / pomarańczowy

**Opis techniczny**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Rodzaj rękawic    | Rękawice uniwersalne |
| Kategoria ochrony | Kategoria II         |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| rozmiar rękawic     | 9                        |
| EN 388:2016         | 4121X                    |
| materiał podłoża    | nylon                    |
| powłoka             | nitryl/poliuretan PU     |
| zakres zastosowania | Precyzja / uniwersalność |
| kolor               | niebieski / pomarańczowy |
| Technologia tkania  | 18G                      |
| Rodzaj produktu     | Rękawice uniwersalne     |