

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094305 10
GTIN	4062406074869
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice o anatomicznym kształcie z podwójną powłoką z nitrilu i pianki nitrilowej z poliuretanem na bazie wody. Bardzo przyjemny w dotyku nośnik ze spandexu i nylonu w **technologii dziania 18 Gauge** zapewnia wysoki komfort noszenia. Nadają się do pracy zarówno w suchym środowisku, jak i w lekko zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach. Nie zawierają DMF.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski / pomarańczowy

**Opis techniczny**

Kategoria ochrony	Kategoria II
rozmiar rękawic	10

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	nitryl/poliuretan PU
zakres zastosowania	Precyzja / uniwersalność
kolor	niebieski / pomarańczowy
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne