

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094305 11
GTIN	4062406074876
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice o anatomicznym kształcie z podwójną powłoką z nitrilu i pianki nitrilowej z poliuretanem na bazie wody. Bardzo przyjemny w dotyku nośnik ze spandexu i nylonu w **technologii dziania 18 Gauge** zapewnia wysoki komfort noszenia. Nadają się do pracy zarówno w suchym środowisku, jak i w lekko zaolejonych, tłustych i mokrych obszarach. Nie zawierają DMF.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski / pomarańczowy

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	nitryl/poliuretan PU
zakres zastosowania	Precyzja / uniwersalność
kolor	niebieski / pomarańczowy
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne