

**Garant****Para rękawic MASTER FIT, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094306 11
GTIN	4062406074920
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice o anatomicznym kształcie z powłoką z pianki nitrylowej. Przyjemny w dotyku nośnik ze spandexu i nylonu w technologii dziania 15 szwami zapewnia wysoki komfort noszenia. Nadają się do pracy zarówno w suchym środowisku, jak i w lekko zaolejonych lub tłustych obszarach. Nie zawierają DMF.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
rozmiar rękawic	11
Seria	MASTER FIT

odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
EN 388.	4121X
materiał podłoża	nylon / spandex
powłoka	Pianka nitylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Precyzja
długość	250 mm
kolor	niebieski / pomarańczowy
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne