

Garant**Para rękawic MASTER FIT, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094306 7
GTIN	4062406074883
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice o anatomicznym kształcie z powłoką z pianki nitylowej. Przyjemny w dotyku nośnik ze spandexu i nylonu w technologii dziania 15 szwami zapewnia wysoki komfort noszenia. Nadają się do pracy zarówno w suchym środowisku, jak i w lekko zaolejonych lub tłustych obszarach. Nie zawierają DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Seria	MASTER FIT

odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
EN 388.	4121X
materiał podłoża	nylon / spandex
powłoka	Pianka nitylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Precyzja
długość	250 mm
kolor	niebieski / pomarańczowy
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne