

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094307 8      |
| GTIN             | 4062406074944 |
| Klasa artykułu   | 01H           |

**Opis****Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice w technologii dziania **18 Gauge** z podwójną powłoką z nitrylu i pianki nitrylowej. Powłoka nitrylowa 3/4 rozciąga się od grzbietu dłoni do kostek palców, co sprawia, że rękawica nadaje się szczególnie do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Powłoka z pianki nitrylowej po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność oleju. Nie zawierają DMF.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski / pomarańczowy

**Opis techniczny**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kategoria ochrony | Kategoria II         |
| Rodzaj rękawic    | Rękawice uniwersalne |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| rozmiar rękawic     | 8                         |
| EN 388:2016         | 4121X                     |
| materiał podłoża    | nylon                     |
| powłoka             | Nitryl / pianka nitrylowa |
| zakres zastosowania | Precyzja                  |
| kolor               | niebieski / pomarańczowy  |
| Technologia tkania  | 18G                       |
| Rodzaj produktu     | Rękawice uniwersalne      |