

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094307 9
GTIN	4062406074951
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Wielofunkcyjne rękawice w technologii dziania **18 Gauge** z podwójną powłoką z nitrilu i pianki nitylowej. Powłoka nitylowa 3/4 rozciąga się od grzbietu dłoni do kostek palców, co sprawia, że rękawica nadaje się szczególnie do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Powłoka z pianki nitylowej po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność oleju. Nie zawierają DMF.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieski / pomarańczowy

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
rozmiar rękawic	9

Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	Nitryl / pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieski / pomarańczowy
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne