

**Płytki skrawająca KOMET®, K10, Nazwa: 26-660****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216740 26-660
GTIN	2050002046634
Klasa artykułu	24T

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do :

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

promień naroża: 0,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 140305 EN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 EN
Nazwa	26-660
promień naroża	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	6,5 mm
liczba wymian/ostrzy	3
współczynnik korekcyjny f_z	2,5

Gatunek	K10
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania