

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, PSC 50 krótkie, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308514 16
GTIN	4045197703224
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym)
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 - kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 i 309893.

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434. Klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

chłodzenie wewnętrzne: tak

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610: 16

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 10 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	16
do tulejek zaciskowych ER	16
wymiar A długości wysięgu	55 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	PSC 50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 8 mm	308921 8
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308922 5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308922 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308920 2
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 9 mm	309370 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308901 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308901 5
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308906 4

Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \varnothing mocowania d 5 mm	308921 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 2,5 mm	308901 2,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 9 mm	308901 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \varnothing mocowania d 7 mm	308921 7
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \varnothing mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 7 mm	308920 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 8 mm	308901 8
Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 7 mm	308906 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \varnothing mocowania d 9 mm	308921 9
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 4 mm	309371 4
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 5 mm	309371 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 1 mm	308901 1
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 6 mm	308906 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 1,5 mm	308901 1,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 9 mm	308920 9
Tulejki zaciskowe HP nomin. \varnothing mocowania d 3 mm	309370 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 5 mm	308920 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 4 mm	308901 4
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 8 mm	309371 8
Tulejki zaciskowe HP nomin. \varnothing mocowania d 4 mm	309370 4
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \varnothing mocowania d 6 mm	309425 6
	308922 3

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin.
Ø mocowania d 3 mm

Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø
mocowania d 3 mm

308921 3

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm

309370 7

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin.
Ø mocowania d 8 mm

308922 8

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9
mm

309371 9

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm

309370 1

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm

308920 8

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6
mm

309371 6

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin.
Ø mocowania d 9 mm

308922 9

Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową
nomin. Ø mocowania d 3,5 mm

309425 3,5

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm

309370 5

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 10 mm

309370 10

Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm z
uszczel. i dyszami rozpylając.

309165

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm

308901 6

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm

308901 7

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm

308920 4

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin.
Ø mocowania d 8 mm

309372 8

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8
mm

308906 8

Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø
mocowania d 10 mm

308921 10

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10
mm

309371 10

Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm

309160

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308901 2
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 6 mm	308921 6
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309370 2
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 10 mm	308922 10
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm z uszczelnieniem	309164
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309012
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	309371 3
Zestaw tulejek zaciskowych HP z uszczelnieniem (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308906 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308901 10
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	309371 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308906 3
Klucz mocujący HiRunER do kluczy dynamometrycznych Typ 16	309749 16
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 8 mm	309370 8
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309372 4
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 4 mm	308921 4
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309372 6
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308922 6
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm	309370 6

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308922 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308906 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	308906 10
Zestaw tulejek zaciskowych ER 6-elem., 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm z uszczelnieniem	309014