

**Oprawki Weldon, PSC-50 krótkie, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308501 10
GTIN	4045197703330
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodząca nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

**wskazówka:**

Pasująca redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 301275 i nr 306975.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 nr 301276 i nr 306976.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

Ø zewn. D: 35 mm

## Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	55 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
Ø zewn. D	35 mm
uchwyt	PSC-50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Oprawki do chwytu PSC PSC wewnątrz 4	301275 4
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 4	306975 4
Redukcja PSC1 / PSC2 63/50	318892 63/50
Oprawki do chwytu PSC PSC wewnątrz 5	301275 5
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 5	306975 5
Przedłużka PSC-50 / PSC-50 wymiar A 80 mm	318895 80