

Garant**Taboret montażowy, taboret warsztatowy pokrycie ze sztucznej skóry****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965655
GTIN	4045197703019
Klasa artykułu	91V

Opis**Wykonanie:**

Lekki i stabilny taboret montażowy na dużych kółkach Ø 100 mm (4 kółka skrętne, z tego 2 z hamulcem). Z bocznymi ścianami perforowanymi do zamocowania wyposażenia z grupy 95 i otwartych pojemników magazynowych z grupy 96.

Z praktyczną półką o wymiarach 352×395 mm (szer.xgł.). Wkładki ze sztywnej pianki pasują najbardziej do wymiaru 6×10G (2 sztuki).

Siedzisko tapicerowane, pokryte skórą syntetyczną.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy.**

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

wysokość: 480 mm

szerokość: 450 mm

głębokość: 435 mm

szerokość siedziska: 450 mm

głębokość siedziska: 500 mm

nośność: 150 kg

Opis techniczny

wysokość	480 mm
głębokość siedziska	500 mm
z oparciem	nie
głębokość półki	352 mm
Ø koła	100 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
masa	10,8 kg
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
materiał siedzenia	sztuczna skóra
głębokość	435 mm
szerokość	450 mm
nośność	150 kg
szerokość siedziska	450 mm
szerokość półki	395 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Rodzaj produktu	Taboret montażowy