



Lâmina de sangrar HSS, neutro, Altura da lâmina h₅/largura de incisão w: 19/1,5



Dados do pedido

Número do pedido	273556 19/1,5
GTIN	4062406069902
Classe de artigo	21U

Descrição

Indicado para:

Suporte n.º 273984 – 274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

#Largura de incisão w	1,5 mm
Altura da lâmina h ₅	19 mm
para peças de Ø máximo	32 mm
Comprimento total L	86 mm
Modelo da haste	HSS
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão