

**APMT 133520 TR, HB7520, Tipo: UNI****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 215388 UNI    |
| GTIN             | 4045197707994 |
| Classe de artigo | 21A           |

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{máx}} = 6$  mm.

**Descrição técnica**

|  |  |
|--|--|
| Tipo                                       | UNI                                      |
| Raio do canto                              | 2 mm                                     |
| Série                                      | Softcut®                                 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | APMT 133520 TR                           |
| Tipo                                       | HB7520                                   |
| Óleo de corte                              | HM                                       |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para fresar |

**Dados de utilizador**

|                              | <b>Adequabilidade</b>     | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>código ISO</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                      |                   |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                      |                   |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                      |                   |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                      |                   |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                      |                   |
| Uni                          | adequado                  |                      |                   |
| máximo a molhado             | condicionalmente adequado |                      |                   |
| seco                         | adequado                  |                      |                   |