

APMT 133520 ER, HB7630, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	215365 INOX
GTIN	4045197707970
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4$ mm, $a_{p\text{máx}} = 6$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,18 mm
Tipo	INOX
Raio do canto	2 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 133520 ER
Tipo	HB7630
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		