

Garant**Porta-piças de fixação, extra estreito, HSK-A 63 A = 160, Área de aperto: 2-6****Dados do pedido**

Número do pedido	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- **Superfícies funcionais HSK processadas.**
- **Hastes torneadas.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **A pinça é fixada por trás, através do mandril, com um parafuso de aperto, sem necessidade de porca de aperto!**

Vantagem:

O design extremamente fino permite a maquinação mesmo em componentes de difícil acesso, por exemplo, para o fabrico de ferramentas e moldes.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 6499.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto e chave com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890, **pinças de aperto GARANT n.º 309563.**

Descrição técnica

Área de aperto	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø D ₂	13 mm
Projeção medida A	160 mm

Ficha de dados

Ø exterior D	27 mm
Alojamento	HSK-A 63 A = 160
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto