

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Classe de artigo	21T

Descrição**Instrução:**

Usar com pastilha reversível KNUX 1604..R.

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 3
Parafuso para garra	259021 3
Garra de aperto	259038 16
Pin	259049 4
Desvio central L ₃	22 mm
Mola	259046 3
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Calço	259031 4
Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	40 mm
Código ISO do suporte	A32U CKUNR/L16
Comprimento total L	350 mm
Altura de fixação L ₂	31 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Ø haste D _s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Caneta Tipo 4	259049 4
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Mola Tipo 3	259046 3
Garra de aperto Tipo 16	259038 16
Conjunto de molas 10 peças Tipo 3	259044 3
Parafuso para garra de aperto Tipo 3	259021 3
Calço Tipo 4	259031 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600