

**Cone de fixação plano, HSK-A 63 A = 120, Ø de fixação D1: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	304317 16
GTIN	4045197709158
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	16 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	16
Projeção medida A	120 mm
Ø exterior D	48 mm
Alojamento	HSK-A 63 A = 120
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69882-4

Ficha de dados

Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 20000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/304317-16>