



Cone de fixação plano, HSK-A 63 curto, Ø de fixação D1: 6



Dados do pedido

Número do pedido	304277 6
GTIN	4045197709004
Classe de artigo	32A

Descrição

Versão:

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado lateral segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	6 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Projeção medida A	65 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	HSK-A 63 curto
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69882-4

Ficha de dados

Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 20000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/304277-6>