

**Cone de fixação plano, HSK-A 100 curto, Ø de fixação D1: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	304397 6
GTIN	4045197709189
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Projeção medida A	80 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	HSK-A 100 curto
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1

Ficha de dados

Norma de alojamento	DIN 69882-4
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 20000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/304397-6>