

**WNMG 080404, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Quebra-apanas	SS
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar