

**VBMT 110304, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261144 HB7020 |
| GTIN             | 4045197708885 |
| Classe de artigo | 21G           |

**Descrição técnica**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Quebra-aparas                                 | SS                        |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 150 - 400 m/min           |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm              |
| Aplicação principal                           | P                         |
| Avanço f                                      | 0,05 - 0,2 mm/U           |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Raio do canto                                 | 0,4 mm                    |
| Tipo  | HB7020                    |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento                |
| Óleo de corte                                 | HM                        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | VBMT 110304               |
| Número de trocas/cortes                       | 2                         |

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar