

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 12xD, Tipo: 13**Dados do pedido**

Número do pedido	232256 13
GTIN	4045197717795
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Instrução:

Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores v_c em 30%.

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	156 mm
Ø haste D_s	20 mm
Parafusos tensores	232990 TX8
área de Ø D_c	13 - 17,5 mm
Comprimento da haste L_s	50 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12xD
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX8	232990 TX8