

Haste de barra de mandrilar, PSC, Ø da haste/Ø D – medida A: 40/32-110mm**Dados do pedido**

Número do pedido	320407 40/32-110
GTIN	2050001772770
Classe de artigo	36D

Descrição**Modelo:**

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Instrução:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Projeção medida A	110 mm
Ø da haste	40 mm
Ø D	32 mm
Alojamento	PSC
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar