

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 36**Dados do pedido**

Número do pedido	232240 36
GTIN	4045197717764
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	70,5 mm
Ø haste D_s	40 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
área de Ø D_c	36 - 47 mm
Comprimento da haste L_s	70 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600