

Ficha de dados

SWISS TOOLS

Haste de Suporte de roscar, HSK-T, Ø da haste/Ø D – medida A: 40/32-115mm



Dados do pedido

Número do pedido	320102 40/32-115
GTIN	2050001772688
Classe de artigo	36D

Descrição

Versão:

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Projeção medida A	115 mm
Ø da haste	40 mm
Ø D	32 mm
Alojamento	HSK-T
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar