

**Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 18****Dados do pedido**

Número do pedido	232257 18
GTIN	4045197717863
Classe de artigo	22G

**Descrição****Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

**Com ranhuras retas.****Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

**Descrição técnica**

área de $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Parafusos tensores	232990 TX9
Comprimento útil $L_1$	36 mm
Tamanho do cone Morse MK	3
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

**Acessórios**

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX9	232990 TX9
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2