

**Garant****Pastilha de corte reversível por fresagem POMX 10T5ZEER U, para fresa de grande avanço, HB9540****Dados do pedido**

Número do pedido	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Classe de artigo	21A

**Descrição****Versão:**

Design de pastilha estável (espessura = 5,9 mm).

Geometria positiva de avanço elevado.

Comprimento da lâmina plana: 2 mm para superfícies de alta qualidade.

Particularmente económica graças às 5 arestas de corte.

De preferência, usar em aplicações difíceis (cortes interruptos).

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 2,2$  mm.

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Raio de programação com $a_{p\max}$ .	4,8 mm
Número de trocas/cortes	5
Código ISO da pastilha de corte reversível	POMX 10T5ZEER U

Tipo	HB9540
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		