

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 12×D, Tipo: 12**Dados do pedido**

Número do pedido	232270 12
GTIN	4045197717900
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores v_c em 30%.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX7
área de $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Comprimento útil L_1	144 mm
Tamanho do cone Morse MK	2
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

211750 0,6

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário
definido 0,6

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX7

232990 TX7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7