

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Classe de artigo	21U

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	38 mm
Comprimento total L	288 mm
Calço	259033 2
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Desvio central L_3	22 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso para calço	259027 2
Código ISO do suporte	A32X DCLNR/L12
Garra, parafuso, O-ring	259036 1
Ø haste D_s	35 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar