

Garant GRIDLINE

### Bancada de trabalho, porta à esquerda, 4 gavetas à direita, gaveta comprida, Plana Eluplan escuro, 20×20G, Comprimento da placa: 1500



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 921127 1500   |
| GTIN             | 4062406083106 |
| Classe de artigo | 9GG           |

#### Descrição

##### Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

**Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso.

Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, régua separadora ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.

Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Com gaveta longitudinal para o armazenamento de ferramentas grandes.

##### Equipamento:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 325

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 50, 75, 75, 125

Altura frontal das gavetas, gaveta longitudinal mm: 125

##### Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

##### Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Descrição técnica**

|                                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Altura                                                                                                                         | 850 mm                     |
| Profundidade útil da gaveta em G                                                                                               | 20                         |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa<br>– carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 800 kg                     |
| Profundidade do tampo de trabalho                                                                                              | 750 mm                     |
| Comprimento do tampo de trabalho                                                                                               | 1500 mm                    |
| Altura útil do módulo de gavetas                                                                                               | 325 mm                     |
| Área útil da gaveta em G                                                                                                       | 20×20                      |
| Profundidade útil da gaveta                                                                                                    | 500 mm                     |
| Espessura do tampo de trabalho                                                                                                 | 50 mm                      |
| Número de gavetas                                                                                                              | 4                          |
| Largura útil da gaveta em G                                                                                                    | 20                         |
| Peso                                                                                                                           | 136,1 kg                   |
| Largura da estrutura inferior                                                                                                  | 1300 mm                    |
| Série                                                                                                                          | Ready-to-go                |
| Largura útil da gaveta comprida                                                                                                | 1100 mm                    |
| Largura útil da gaveta                                                                                                         | 500 mm                     |
| Profundidade útil da gaveta comprida                                                                                           | 500 mm                     |
| Profundidade da estrutura inferior                                                                                             | 700 mm                     |
| Modelo de construção                                                                                                           | Construção em tubo de aço  |
| Espessura do material                                                                                                          | 1 mm                       |
| Altura da bancada de trabalho                                                                                                  | 850 mm                     |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis                                                                                  | 75 kg                      |
| Espessura do tampo                                                                                                             | 50 mm                      |
| Extração da gaveta (extração parcial/total)                                                                                    | 100 %                      |
| Ângulo de abertura da porta                                                                                                    | 180 grau                   |
| Fechadura de cilindro com pinos                                                                                                | Inserto de encaixe modular |

## Ficha de dados

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Seleção da cor              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo do nome do produto | 20×20G                                                         |
| Tipo de produto             | Bancada de trabalho                                            |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/921127-1500>