

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario Basic, com painel traseiro, altura 850 mm, Placa multiplex de faia, Comprimento da placa: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	922024 1000
GTIN	4062406083175
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Painel traseiro adicional para aumentar a capacidade de carga. Com 1 x par de esquadros para reforçar.

Material fornecido:

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, 1 x painel traseiro de duas peças, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e peças de pé cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Peso	50 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Série	vario Basic

Ficha de dados

Superfície do tampo de trabalho	oleado
Altura	850 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	600 kg
Espessura do tampo	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Mesa de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922024-1000>