

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 950 mm de altura, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	922534 1000
GTIN	4062406084165
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 125

Material fornecido:

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Ficha de dados

Descrição técnica

Número de gavetas	1
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Altura do módulo de gavetas	200 mm
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Altura	950 mm
Altura útil do módulo de gavetas	125 mm
Série	vario
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	20
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Peso	88 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20×20G

Ficha de dados

Tipo de produto

Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922534-1000>