

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, 850 mm de altura, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa: 1000/4



#### Dados do pedido

Número do pedido	922664 1000/4
GTIN	4062406084615
Classe de artigo	9GG

#### Descrição

##### Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

##### Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 75, 125

##### Material fornecido:

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

##### Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

##### Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

##### Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

#### Descrição técnica

## Ficha de dados

Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Altura	850 mm
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Peso	116 kg
Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura útil do módulo de gavetas	325 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Série	vario
Número de gavetas	4
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Largura do módulo de gavetas	600 mm
Altura do módulo de gavetas	400 mm
Área útil da gaveta em G	20x20
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho

**Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/922664-1000/4>