

**Garant**

**Lâmina de sangrar Heavy Duty, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 45/3,1**



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273558 45/3,1 |
| GTIN             | 4062406084356 |
| Classe de artigo | 21U           |

## Descrição

### Versão:

A partir de 100 mm de altura da lâmina com quatro assentos de pastilha.

### Indicado para:

Suporte n.º 273984 – 274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

### Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

## Descrição técnica

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| para peças de Ø máximo          | 150 mm            |
| Altura da lâmina h <sub>5</sub> | 45 mm             |
| #Largura de incisão w           | 3; 3,1 mm         |
| Comprimento total L             | 225 mm            |
| Tipo de inserto                 | neutro            |
| Refrigeração interior           | não               |
| Chave de sistema                | sim               |
| perfuração axial possível       | não               |
| Tipo de produto                 | Lâmina de incisão |