

## Lâmina de corte Heavy Duty, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 60/3,1 mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273558 60/3,1
GTIN	4062406084394
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

A partir de 100 mm de altura da lâmina com quatro assentos de pastilha.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273984 – 274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

### Descrição técnica

Altura da lâmina h <sub>5</sub>	60 mm
para peças de Ø máximo	180 mm
#Largura de incisão w	3,1 mm
Comprimento total L	230 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

